Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
High Intensity LED 	EDI-CSP061801	0.8 (L) x 0.45 (W) x 0.23 (H)	1 pcs	0.8 x 0.45	White	-	-	
High Intensity LED 	EDI-CSP061802	0.8 (L) x 0.45 (W) x 0.7 (H)	1 pcs	0.8 x 0.45	White	-	-	
	LS-01804001	1.8 (L) X 4.0 (W)	1 pcs	3014	White	-	56R on board	
High Intensity LED 	LS-02102104-H5300	2.1 x 2.1	4 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
	LS-02200703	2.2 (D) / 0.7 (D)	3 pcs	0402	White	-	90 Lux	
High Intensity LED 	LS-02200804-H5300	2.2 (D) / 0.8 (D)	4 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
	LS-03401704	3.4 (D) / 1.7 (D)	4 pcs	0402	White	-	250 Lux / 3R3	
	LS-03401704-940	3.4 (D) / 1.7 (D)	4 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
	LS-03401902-01	3.4 (D) / 1.9 (D)	2 pcs	0402	White	-	360 Lux / 20R	
High Intensity LED 	LS-03502306-H5300	3.5 (D) / 2.3 (D)	6 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-03502306-850H	3.5 (D) / 2.34 (D)	6 pcs	0.73 x 0.38	IR 850 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-03601808-H5300	3.6 (D) / 1.8 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
	LS-03602306	3.6 (D) / 2.3 (D)	6 pcs	0402	White	-	650 Lux / 6R3	
High Intensity LED 	LS-03602506-H5300	3.6 (D) / 2.5 (D)	6 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
High Intensity LED 	LS-03602508-H5300	3.65 (D) / 2.5 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5028~5665K	7R5	
High Intensity LED 	LS-03802008-H5300	3.8 (D) / 2.0 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
	LS-03901704	3.9 (D) / 1.7 (D)	4 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04001811	4 (W) x 6.5 (L) / 1.8 (D)	11 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04002504	4.0 (D) / 2.5 (D)	4 pcs	0402	White	-	790 Lux / 4R7	
	LS-04002706	4.0 (D) / 2.7 (D)	6 pcs	0402	White	-	650 Lux / 10R	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-04103004	4.1 (D) / 3.0 (D)	4 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04202102	4.2 (D) / 2.1 (D)	2 pcs	0603	White	-	480 Lux / 12R	
	LS-04202104	4.2 (D) / 2.1 (D)	4 pcs	0402	White	-	530 Lux / 3R3	
Coming Soon	LS-04202904	4.2 (D) / 2.9 (D)	4 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04503206	4.5 (D) / 3.2 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-04703410-H5300	4.7 (D) / 3.4 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
High Intensity LED 	LS-04703413-H6000	4.7 (D) / 3.4 (D)	13 pcs	-	White	-	-	
	LS-04803404	4.8 (D) / 3.4 (D)	4 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04803404-940	4.8 (D) / 3.4 (D)	4 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
	LS-04803406	4.8 (D) / 3.4 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-04903606	4.9 (D) / 3.6 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
	LS-04903606-940	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-04903608-H5300	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5028~5665K	2110 Lux / 5.1R	
High Intensity LED 	LS-04903608-H6300	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5500~7100K	-	
	LS-04903608-850H	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.73 x 0.38	IR 850 nm	-	-	
	LS-04903608-H8	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	IR 850 nm / White	-	-	
	LS-04903608-H9	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	IR 940 nm / White	-	-	
High Intensity LED 	LS-04903610-H5300	4.9 (D) / 3.6 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
	LS-04903608-850	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.73 x 0.38	IR 850 nm	-	-	
	LS-04903608-750	4.9 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.73 x 0.38	IR 750nm	-	-	

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
High Intensity LED 	LS-05003612-H5300	5.0 (D) / 3.6 (D)	12 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
	LS-05203706	5.2 (D) / 3.7 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
	LS-05203706-850	5.2 (D) / 3.7 (D)	6 pcs	0402	IR 850 nm	-	-	
	LS-05203706-940	5.2 (D) / 3.7 (D)	6 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
	LS-05404106	5.4 (D) / 4.1 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-05404106-940	5.4 (D) / 4.1 (D)	6 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-05404112-H5300	5.4 (D) / 4.1 (D)	12 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
High Intensity LED 	LS-05404110-H5300	5.4 (D) / 4.1 (D)	10 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	6R2	
High Intensity LED 	LS-05404108-H5300	5.4 (D) / 4.1 (D)	8 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	6R2	
	LS-05404110-850H	5.4 (D) / 4.1 (D)	10 pcs	0.73 x 0.38	IR 850 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-05503608-H5300	5.5 (D) / 3.6 (D)	8 pcs	0.8 x 0.45	White	5300 K	-	
	LS-06003009-RGB	6 (D) / 3 (D)	9 pcs	0.8 x 0.45	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-06003009-H5300	6 (D) / 3 (D)	9 pcs	0.8 x 0.45	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-06003016-H5300	6 (D) / 3 (D)	16 pcs	0.8 x 0.45	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-06006004-H5300	6.0 (W) / 6.0 (L)	4 pcs	0402	White	5300 K	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-06504908	6.5 (D) / 4.9 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-06505208-H5300	6.5 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5028~5665K	1570 Lux / 6R2	
	LS-06505208-H8	6.5 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	IR 850 nm / White	-	-	
	LS-06505208-H9	6.5 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	IR 940 nm / White	-	-	
High Intensity LED 	LS-06505208-H5300	6.5 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
High Intensity LED 	LS-06505212-H5300	6.5 (D) / 5.2 (D)	12 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	-	
High Intensity LED 	LS-06505216-H6000	6.5 (D) / 5.2 (D)	16 pcs	0.8 x 0.45	White	6000K +/- 300K	-	
	LS-06905108	6.9 (D) / 5.1 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
Coming Soon	LS-07005410	7.0 (D) / 5.4 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
	LS-07005410-850	7.0 (D) / 5.4 (D)	10 pcs	0402	IR 850 nm	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-07005410-940	7.0 (D) / 5.4 (D)	10 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-07005618-H5300	7.0 (D) / 5.6 (D)	18 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
	LS-07205206	7.2 (D) / 5.2 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
	LS-07205206-850	7.2 (D) / 5.2 (D)	6 pcs	0402	IR 850 nm	-	-	
	LS-07205206-940	7.2 (D) / 5.2 (D)	6 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
	LS-07304008	7.3 (D) / 4.0 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
	07304206	7.3 (D) / 4.2 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
	LS-07305006	7.3 (D) / 5.0 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
	LS-07305208	7.3 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0603	White	-	-	
	LS-07305208-850	7.3 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0603	IR 850 nm	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-07305208-940	7.3 (D) / 5.2 (D)	8 pcs	0603	IR 940 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-07404606-H5700	7.4 (D) / 4.6 (D)	6 pcs	1.25 x 1.65	White	5700K	-	
	LS-07506008	7.5 (D) / 6.0 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
High Intensity LED 	LS-07506110-H5300	7.5 (D) / 6.1 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	White	5300 K	2570 Lux / 5R1	
High Intensity LED 	LS-07506110-H5900	7.5 (D) / 6.1 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	White	5900 K	-	
	LS-07506110-H8	7.5 (D) / 6.1 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	IR 850 nm / White	-	-	
	LS-07506110-H9	7.5 (D) / 6.1 (D)	10 pcs	0.8 x 0.58	IR 940 nm / White	-	-	
	LS-07506110-940H	7.5 (D) / 6.1 (D)	10 pcs	0.73 x 0.38	IR 940 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-07904116-H5300	7.9 (D) / 4.1 (D)	16 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
	LS-07905104	7.9 (D) / 5.1 (D)	4 pcs	0603	White	-	-	

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-08004208	8.0 (D) / 4.2 (D)	8 pcs	0603	White	-	-	
	LS-08004208-850	8.0 (D) / 4.2 (D)	8 pcs	0603	IR 850 nm	-	-	
	LS-08004210	8.0 (D) / 4.2 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
	LS-08005308	8.0 (D) / 5.3 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
	LS-08005310	8.0 (D) / 5.3 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
High Intensity LED	LS-08006612-H5300	8.0 (D) / 6.6 (D)	12 pcs	0402	White	5300 K	-	
	LS-08106310	8.1 (D) / 6.3 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
	LS-08106310-940	8.1 (D) / 6.3 (D)	10 pcs	0402	IR 940 nm	-	-	
	LS-08805310	8.8 (D) / 5.3 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
	LS-08805504	8.8 (D) / 5.5 (D)	4 pcs	0603	White	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-08805606	8.8 (D) / 5.6 (D)	6 pcs	0603	IR 940 nm	-	-	
	LS-08805606-850	8.8 (D) / 5.6 (D)	6 pcs	0603	IR 850 nm	-	-	
	LS-09000001-850	9.0 (D)	1 pcs	3535	IR 850 nm	-	-	
	LS-09000001-940	9.0 (D)	1 pcs	3535	IR 940 nm	-	-	
	LS-09005806	9.0 (D) / 5.8 (D)	6 pcs	0402	White	-	-	
Coming Soon High Intensity LED	LS-09006422-H5300	9.0 (D) / 6.4 (D)	22 pcs	0.8 x 0.45	White	5028~5665K	-	
	LS-09006422-760H	9.0 (D) / 6.4 (D)	22 pcs	0.8 x 0.45	IR 760 nm	-	-	
High Intensity LED 	LS-09306310-H5700	9.3 (D) / 6.3 (D)	10 pcs	0.7 x 1.2	White	5700K	-	
High Intensity LED 	LS-09606422-H6000	9.6 (D) / 6.4 (D)	22 pcs	0.8 x 0.45	White	6000K	-	
	LS-98079420	9.8 (D) / 79.4 (D)	20 pcs	3535	White	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-10008010	10 (D) / 8.0 (D)	10 pcs	0402	White	-	-	
	LS-10305508	10.3 (D) / 5.5 (D)	8 pcs	0402	White	-	-	
	LS-11006304	11 (D) / 6.3 (D)	4 pcs	0603	White	-	-	
	LS-11006304	11.5 (D) / 8.0 (D)	10 pcs	0603	White	-	-	

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-12006304	12 (D) / 6.3 (D)	4 pcs	0603	White	-	-	
	LS-12006304	12 (D) / 9.5 (D)	12 pcs	0603	White	-	-	
	LS-12009512-405	12 (D) / 9.5 (D)	12 pcs	0603	UV 405 nm	-	-	
	LS-12009512-850	12 (D) / 9.5 (D)	12 pcs	0603	IR 850 nm	-	-	
	LS-12009512-940	12 (D) / 9.5 (D)	12 pcs	0603	IR 940 nm	-	-	
	LS-13004003	13 (D) / 4.0 (D)	3 pcs	3020	White	-	1860 Lux / 13R	
	LS-13004003-850	13 (D) / 4.0 (D)	3 pcs	3535	IR 850 nm	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-13004003-940	13 (D) / 4.0 (D)	3 pcs	3535	IR 940 nm	-	-	
	LS-13009508	13 (D) / 9.5 (D)	8 pcs	3014	White	-	-	
Coming Soon	LS-14005304	14 (D) / 5.3 (D)	4 pcs	3535	White	-	9330 Lux	
	LS-14005304-405	14 (D) / 5.3 (D)	4 pcs	3535	UV 405 nm	-	-	
	LS-14806804	14.8 (D) / 6.8 (D)	4 pcs	3535	White	-	-	
	LS-14806804-850	14.8 (D) / 6.8 (D)	4 pcs	3535	IR 850 nm	-	-	
	LS-14806804-940	14.8 (D) / 6.8 (D)	4 pcs	3535	IR 940 nm	-	-	
	LS-15510012	15.5 (D) / 10 (D)	12 pcs	3535	White	-	-	
	LS-23013008	23 (D) / 13 (D)	8 pcs	3020	White	-	-	
	LS-30015016	30 (D) / 15 (D)	16 pcs	3020	White	-	-	
								

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note
	LS-57037412	57 (D) / 37.4 (D)	12 pcs	3535	White	-	-	

Image	Model	Dimension (mm) OD / ID	Number of LED	LED Size	LED Type	CCT(K) Rang	Illumination At 30 mm / Resistor	Note