Image	Model	EFL (mm) Aperture F No.	Mount Thread	Filter	Sensor	Image Circle	Chief Ray Angle	Field Angle (D x H x V)	Total Track	Diameter (mm)	TV Distortion	Lens Construction	Note
	LP0536IR-1.6	0.5 mm / F 3.6	M 1.6	IR	1/18"	Ø 1.18 mm	14.8°	D: 91°	2.25 mm	(D) 1.6 x (D) 3.45 mm	-2%	2P + IR	PDF
	LP09830AR-M2.1-55	0.98 mm / F 3.0	M 2.1 × P 0.15	AR	1/18"	Ø 1.21 mm	17.6°	D: 55º	-	(D) 2.1 x (L) 2.02 mm	-	2P	PDF
	LP10840IR-M2.6	1.08 mm / F 4.0	M 2.6 × P 0.25	IR	1/10"	Ø 3.1 mm	31°	D: 78.5° H: 56° V: 55°	3.34 mm	(D) 3.5 × (L) 3 mm	-	2P + IR	PDF
	LP11128IR-M3.5	1.11 mm / F 2.8	M 3.5 × P 0.2	IR	1/10"	Ø 1.9 mm	< 13.0°	D: 120° H: 69º V: 69°	-	(D) 3.2 mm	< 8%	4E + 3P + 1F	PDF
	LP10062IR-M	1.43 mm / F 3.2	M 2.4	IR	1/11"	Ø 2 mm	< 24.6°	D: 56.7º H: 46.97º V: 36.1º	2.5 mm	(D) 3.4 mm	< 1%	1E + IR	PDF
	LP1532IR-3.1	1.49 mm / F 3.2	M 3.1	IR	1/10"	Ø 2.4 mm	-	D: 65º	2.2 mm	(D) 3.1 mm	5%	-	PDF
	LP1570IR-3.1	1.49 mm / F 7.0	M 3.1	IR	1/10"	Ø 2.4 mm	-	D: 65º	2.2 mm	(D) 3.1 mm	5%	-	PDF
	LP15032IRF-M3.5	1.49 mm / F 3.2	M 3.5 × P 0.3	IR	1/8"	Ø 2.4 mm	-	D: 75° H: 63° V: 49°	2.2 mm	(D) 4.3 mm	4.70%	-	PDF
	LP15050IRF-M3.5	1.49 mm / F 5.0	M 3.5 × P 0.3	IR	1/8"	Ø 2.4 mm	-	D: 75° H: 63° V: 49°	2.2 mm	(D) 4.3 mm	-	-	PDF
	LP15070IRF-M3.5	1.49 mm / F 7.0	M 3.5 × P 0.3	IR	1/8"	Ø 2.4 mm	-	D: 75° H: 63° V: 49°	2.2 mm	(D) 4.3 mm	-	-	PDF
	LP18528IR-M4	1.85 mm / F 2.8	M 4 × P 0.3	IR	1/8"	Ø 2.3 mm	-	D: 64°	2.2 mm	-	1%	2P + IR	PDF

Image	Model	EFL (mm) Aperture F No.	Mount Thread	Filter	Sensor	Image Circle	Chief Ray Angle	Field Angle (D x H x V)	Total Track	Diameter (mm)	TV Distortion	Lens Construction	Note
	LP25025IRC-M10	2.5 mm / F 2.5	M 10 × P0.5	IR	1/3"	Ø 6.4 mm	-	D: 125°	11.5 mm	M 10 x (L) 8.7 mm	-	4C / 5E	PDF
	LP28339IRV-M7	2.83 mm / F 3.9	M 7 × P 0.5	IR	1/4"	Ø 6.0 mm	-	D: 97.7° H: 76.7° V: 57°	5.5 mm	(D) 2.2 × (L) 4.3 mm	-	1G + 1F	PDF
	LP28339IRF-M7-03	2.83 mm / F3.9	M 7 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	27.35°	D: 134° H: 101° V: 77.5°	5.41 mm	(L) 4.35 mm	< -48%	1G + 1F	PDF
	LP2839IR-M5.5	2.84 mm / F 3.9	M 5 × P 0.35	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	-	D: 137.7° H: 104.6° V: 77°	5.41 mm	M 5.5 × (L) 4.2 mm	-	-	PDF
	LP2839IR-M5.5	2.84 mm / F 3.9	M 5.5 x P 0.35	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	-	D: 137.7° H: 104.6° V: 77°	5.41	M 5.5 × (L) 4.2 mm	-	-	PDF
	LP2839IR-M5	2.84 mm / F 3.9	M 5 × P 0.35	IR	1/4"	Ø 6.0 mm	< 24.77°	D: 74.7° H: 56.0° V: 94.5°	5.5 mm	-	-	1G	PDF
	LP3470IRT-M5	3.4 mm / F 7.0	M 5 × P 0.35	IR	1/4"	Ø 4.86 mm	28°	D: 77.3° H: 61.6° V: 46.4°	5.86 mm	(D) 5 × (L) 4.87 mm	-16.8%	1G	PDF
	LP34737IRF-M5.5	3.47 mm / F 3.7	M 5 × P 0.35	IR	1/4"	Ø 6.0 mm	24.77°	D: 82.5° H: 65° V: 50.8°	6.08 mm	M5.5 x (L) 4.86 mm	< -9.22%	1G + IRF	PDF
	LP34737IRF-M7-03	3.47 mm / F 3.7	M 7 × P 0.35	IR	1/4"	Ø 4.5 mm	< 24.77°	D: 82.5° H: 65.0° V: 51°	6.0 mm	(D) 7x (L) 4.8 mm	<- 9.22%	1G + IRF	PDF
	LP34737IRF-M7	3.47 mm / F 3.7	M 7 × P 0.5	IR	1/4"	Ø 6 mm	< 24.77°	D: 82.4° H: 65.0° V: 50.8°	5.75 mm	(D) 7.0 x (L) 4.6 mm	< -9.22%	IG + IRF	PDF
	LP3535IR-M7	3.51 mm / F 3.5	M 7 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.2 mm	28°	D: 101.5°	5.92 mm	(D) 6.2 x (L) 4.3 mm	< 14%	1G	PDF

Image	Model	EFL (mm) Aperture F No.	Mount Thread	Filter	Sensor	Image Circle	Chief Ray Angle	Field Angle (D x H x V)	Total Track	Diameter (mm)	TV Distortion	Lens Construction	Note
	LP3535IRC-M7	3.51 mm / F 3.5	M 7 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.2 mm	28°	D: 101.5°	5.92 mm	(D) 6.2 x (L) 4.3 mm	< -14%	1G	PDF
	LP35135IR-M5.5	3.51 mm / F 3.5	M 5.5 × P 0.35	IR	1/3"	Ø 6.2 mm	28°	D: 101.5°	5.92 mm	(D) 6.2 x (L) 4.3 mm	< 14%	1G	PDF
	LP3725IRV-M9	3.7 mm / F 2.5	M 9 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	<18.6°	D: 88.2° H: 65.7° V: 47.9°	10.5 mm	(D) 7.0 x (L) 8.57 mm	< -13%	4G+IRF	PDF
	LP37045ARF-M7	3.7 mm / F 4.5	M 7 × P 0.5	AR	1/3"	Ø 6.0 mm	< 22°	D: 92°	6.7 mm	-	< 6.7%	1P	PDF
	LP3939IR-M5.5	3.9 mm / F 3.9	M 5.5 × P 0.35	IR	1/4"	-	-	D: 59° 58' H: 49° 30' V: 38° 18'	-	(D) 5.5 × (L) 3.5 mm	-	1E + 650nm IR filter	PDF
	LP43020IR-M7	4.3 mm / F 2.0	M 7 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	18.6°	D: 100°	1.34 mm	M7 x (L) 8.33 mm	< -13%	5G + IRF	PDF
	LP50035IRF-M5.5	5.0 mm / F 3.5	M 5.5 x P 0.35	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	-	D: 55.1° H: 41.68° V: 68.4°	7.96 mm	(D) 12 × (L) 13.69 mm	< 1%	1C / 1E + IR	PDF
	LP50070IRF-M5.5	5.0 mm / F 7.0	M 5.5 x P 0.35	IR	1/5"	Ø 6.0 mm	19°	D: 70°	7.74 mm	(D) 12 × (L) 13.69 mm	< 1%	1C / 1E + IR	PDF
	LP63844AR-M7	6.38 mm / F 4.4	M 7 × P 0.5	AR	1/3"	Ø 7.74 mm	< 22.6°	D: 62.8° H: 50.8° V: 37.4°	8.5 mm	(D) 5.0 mm	< 4.4%	2G	PDF
	LP63844IR-M7	6.38 mm / F 4.4	M 7 × P 0.5	IR	1/3"	Ø 7.74 mm	< 22.6°	D: 62.8° H: 50.8° V: 37.4°	8.5 mm	(D) 5.0 mm	< 4.4%	2G	PDF
	LP07724IRF-M5.5	0.77 mm / F 2.4	M 5.5 x P 0.2	IR	1/6.5"	Ø 2.58 mm	< 35.2°	D: 145.8° H: 126.9° V: 100.5°	3.91 mm	-	< -15.4%	-	PDF

Image	Model	EFL (mm) Aperture F No.	Mount Thread	Filter	Sensor	Image Circle	Chief Ray Angle	Field Angle (D x H x V)	Total Track	Diameter (mm)	TV Distortion	Lens Construction	Note
	LP07740IRF-M5.5	0.77 mm / F 4.0	M 5.5 x P 0.2	IR	1/6.5"	Ø 2.58 mm	< 35.2°	D: 145.8° H: 126.9° V: 100.5°	3.91 mm	-	< -15.4%	-	PDF
	LP28139IRV-M7	2.81 mm / F 3.89	M 7 x P 0.5	IR	1/3"	Ø 6.0 mm	< 28°	D: 141° H: 105° V: 77°	5.5 mm	(L) 4.29 mm	-	1G	PDF